



## Turbómaró, bevonattal Z4 – finom, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: C1020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540560 C1020
GTIN	4027497278992
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Legömbölyített henger alak** (WRC)

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Műszaki leírás

Fej Ø	10 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C1020
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	finom
Fogazás rövid jelölése	Z4
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z4 fogazás
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		