

**DCMX 11T304 Wiper, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMX 11T304 Wiper CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	WP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Minőség	CA510
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMX 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz