

**DCMX 11T304 Wiper, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMX 11T304 Wiper CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 390 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 390 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	WP
Minőség	CA515
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMX 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz