



Vágótárcsa PREMIUM***, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563200 125
GTIN	9003178723390
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Agresszív vágótárcsa (alacsony keménységi fok Q) **univerzális felhasználáshoz** INOX-hoz és acélhoz hosszú élettartammal és stabilitással.

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30Q-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	2,5 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak	41

Alak leírása	egyenes
Specifikáció	A30Q-BFXA
Tárcsa Ø	125 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 - 12,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		