



Turbómaró, bevonattal Z4 – finom, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: C1625



Rendelési adatok

Rendelés száma	540560 C1625
GTIN	4027497279012
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Legömbölyített henger alak** (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	finom
Fej Ø	16 mm
Teljes hossz	65 mm
Fogazás rövid jelölése	Z4
Alak	C1625
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z4 fogazás
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		