

Garant**Turbómaró Z5 – finom, HM, Típus: D1009****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 540400 D1009 |
| GTIN | 4045197525390 |
| Árucikk kategória | 51D |

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfém-ből készül. **Gömb alak** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------|
| Teljes hossz | 49 mm |
| Alak leírása | Gömb |
| Fej Ø | 10 mm |
| Alak | D1009 |
| Fogazás finomsági foka | finom |
| Fogazás rövid jelölése | Z5 |
| Szár Ø | 6 mm |
| Fejhossz | 9 mm |
| Sorozat | Z5 fogazás |

| | |
|----------------|-----------|
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |