

Garant**Turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: A1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540440 A1020
GTIN	4045197679918
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	10 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazás nélkül
Teljes hossz	60 mm
Alak	A1020
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		