

**Kisméretű vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563050 63
GTIN	9003172992693
Árucikk kategória	53T

Leírás**Kivitel:**

Extra vékony **kisméretű vágótárcsa sűrített levegős- vagy elektromos egyenes csiszolókon** való felhasználáshoz, ideális szűk megmunkálási helyeken. Az 563070 sz. felfogó tuskéval használható.

Könnyen vágó kivitel gyors, csekély sorjás vágáshoz.

Kivitel reklámszöveg:

Extra vékony **kisméretű vágótárcsa sűrített levegős vagy elektromos egyenes csiszolókon** való felhasználáshoz, ideális szűk megmunkálási helyeken.

Specifikáció:**A60R-BFXA.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	24300 min ⁻¹
Alak leírása	egyenes

Tárcsaszélesség	1 mm
Furat Ø	10 mm
Specifikáció	A60R-BFXA
Tárcsa Ø	63 mm
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Egyenes csiszoló
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogótüske kis vágótárcsákhoz Furat Ø-höz 10 mm

563070 10