

Garant**Turbómaró Z5 – finom, HM, Típus: AS0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540400 AS0820
GTIN	4045197155375
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Alak	AS0820
Fej Ø	8 mm
Fogazás rövid jelölése	Z5
Teljes hossz	60 mm
Fogazás finomsági foka	finom
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z5 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		