

Garant**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540350 C1225
GTIN	4045197521996
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Szárhossz 200 mm (levágható).

Szár Ø 6 mm. **Form C, legömbölyített henger** (WRC).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

A gépet csak akkor kapcsolja be, ha turbómarót már a munkadarabra helyezte.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz: 25 mm

Teljes hossz: 225 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	legömbölyített henger
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	225 mm
Fej Ø	12 mm

Fogazás rövid jelölése	Z7
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		