



## Turbómaró, bevonattal Z4 – finom, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: A1225



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540560 A1225
GTIN	4027497454945
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hengeres alak** (ZYA),

**homlokfogazás nélkül**

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z4
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazás nélkül
Fogazás finomsági foka	finom
Fogazás típusa	keresztfogazású
Teljes hossz	65 mm
Fej Ø	12 mm
Alak	A1225
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z4 fogazás
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		