

**Garant****Turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: A1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540440 A1225
GTIN	4045197679871
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

**Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül****Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Alak	A1225
Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazás nélkül
Teljes hossz	65 mm
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		