

HOLEX**VHM sorjázó 90°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 1mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 208097 1 |
| GTIN | 4045197854629 |
| Árucikk kategória | 12X |

Leírás**Kivitel:**Tűrés: **S méret = $\pm 0,1$ mm, csúcsszög ± 10 szögperc.****Felhasználás:**Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------|
| Méret S | 0,7 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ² | 0,005 mm |
| Vágóél Ø D_c | 1 mm |
| Szár Ø D_s | 3 mm |
| Fogak száma Z | 3 |
| Teljes hossz L | 38 mm |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Élletörő marás | 45 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tűrés névleges Ø | h6 |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Sorjázó |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 180 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 105 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 55 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 55 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |