

Beállító gyűrű DIN 2250 C, Névleges Ø: 80mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484030 80 |
| GTIN | 4045197212320 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült **beállító gyűrűk** (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. **A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva.** A furat gyártói tűrése JS4.

Felhasználás:

Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

Szabvány:

Nach **DIN 2250 C.**

Figyelem:

További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|------------|
| Névleges méret | 80 mm |
| Tűrésmező | JS |
| Szabvány | DIN 2250 C |
| A furat gyártási tűrése | JS4 |

| | |
|----------------|----------------|
| Alapanyag | idomszeracél |
| Minőség | 4 |
| Kalibrálás | L7 |
| Termék fajtája | Beállító gyűrű |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 200 mm | 028470 200 |
| KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 100 mm | 028400 100 |