

## Dugós idomszer Keménykróm H7, Névleges Ø: 20mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 484040 20     |
| GTIN              | 2050001675095 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. **Meggy oldal keménykróm mérőfelületekkel.** Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

#### Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**

### Műszaki leírás

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Tűrésmező         | H                         |
| Szabvány          | DIN 7150-2                |
| Szabvány          | DIN 7164                  |
| Minőség           | 7                         |
| Névleges méret    | 20 mm                     |
| Idomszert fajtája | Meggy oldali idomszer     |
| Idomszert fajtája | Nem meggy-oldali idomszer |
| Kalibrálás        | M2                        |
| Termék fajtája    | Dugós idomszer            |

### Szolgáltatások

|  |           |
|--|-----------|
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm       | 028300 20 |
| DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm | 028340 60 |