

HOLEX**Csiszológyűrű (A) 60-as szemcse közepesen durva, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 22X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553710 22X20
GTIN	4045197240309
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében felhasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

Normál korund (A).**Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Tekercsmag Ø	22 mm
Hüvely szélessége	20 mm

Finomsági fok	közepesen durva
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszológyűrű

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz
22X20 mm

553600 22X20