

HOLEX®**Fordítóvas, állítható, Típus: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148400 0
GTIN	4045197854872
Árucikk kategória	12L

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal. Horganyzott acél kar. Szűk helyeken történő használatkor az egyik kar lecsavarozható.

Normál igénybevételhez:

Présöntött cink ház.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 2 - 5 mm

Kézi menetfűró DIN 352: M1 – M8

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Teljes hossz: 125 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány □	2 - 5 mm
Teljes hossz	125 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Kézi menetfűró DIN 352	M1 – M8
Szabvány	DIN 1814