

HOLEX**Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm, Fej Ø×fejhossz: 60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	9500 min ⁻¹
Minimális fordulatszám	6500 min ⁻¹
Fej Ø	60 mm
Fejhossz	30 mm
Alak leírása	hengeres
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó

