

Dugós idomszer Keménykróm H7, Névleges Ø: 23mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484040 23 |
| GTIN | 2050001675118 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. **Meggy oldal keménykróm mérőfelületekkel.** Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Tűrésmező | H |
| Szabvány | DIN 7150-2 |
| Szabvány | DIN 7164 |
| Minőség | 7 |
| Névleges méret | 23 mm |
| Idomszert fajtája | Meggy oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Nem meggy-oldali idomszer |
| Kalibrálás | M2 |
| Termék fajtája | Dugós idomszer |

Szolgáltatások

| | |
|--|-----------|
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkkS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm | 028340 60 |