

HOLEX®
Menetmetsző hajtóvas, Menetmetsző Ø-höz×magassághoz: 20X7 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Árucikk kategória	12L

Leírás
Kivitel:

Horganyzott és lecsavarozható acél nyél. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. **65×25 méretig** présöntött cinkből, **75×20 mérettől** acélból.

Felhasználás:

EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.

Szabvány: EN 22568

Metrikus menet: M4,5 – M6

Metrikus finommenet: M5×0,75 – M6×0,75

Menet UNC: 6 – 1/4" sz.

Menet UNF: 8 sz. – 1/4"

Menet Whitworth: 3/16" – 1/4"

Teljes hossz: 175 mm

Műszaki leírás

Metrikus finommenet	M5×0,75 – M6×0,75
Magasság	7 mm
Menetmetsző Ø-höz	20 mm
Teljes hossz	175 mm
Menet Whitworth	3/16 – 1/4 coll
Metrikus menet	M4,5 – M6
Menet UNF	Nr.8 – 1/4 coll
Menet UNC	Nr.6 – 1/4 coll

Szabvány

EN 22568