

**HOLEX®****Menetmetsző hajtóvas, Menetmetsző Ø-höz×magassághoz: 105X22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Árucikk kategória	12L

**Leírás****Kivitel:**

Horganyzott és lecsavarozható acél nyél. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. **65×25 méretig** présöntött cinkből, **75×20 mérettől** acélból.

**Felhasználás:**

EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.

Szabvány: EN 22568

Metrikus finommenet: M55×2 – M65×2

Menet Whitworth cső: G2" – G2.1/4"

Teljes hossz: 930 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	930 mm
Magasság	22 mm
Menetmetsző Ø-höz	105 mm
Metrikus finommenet	M55×2 – M65×2
Menet Whitworth cső	G2 – G2.1/4 coll
Szabvány	EN 22568