


**HOLEX****Csiszolótekercs, hengeres (A),80-as szemcse közepes, Csiszolótekercs Ø × csiszolótekercs hossz: 10X38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553880 10X38
GTIN	4045197524539
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

A csiszolótekercs feltekercselt **normál korund (A)** csiszolóvászonból állnak.  
Hengeres alakú.

**Alkalmazható:**

Az 553835 sz.csiszolótekercs tartóhoz.

**Alkalmazható:**

Tartó befogó Ø × teljes hossz: 3×70

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Csiszolótekercs hossza	38 mm
Csiszolótekercs Ø	10 mm
Maximális fordulatszám	26000 min <sup>-1</sup>
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolótekercs alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszolóhenger

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszolótekercs tartó, szár Ø 6 mm Tartó-Øxteljes hossz  
3X70 mm

553835 3X70