

Beállító gyűrű köztes mérettel, Típus: E



Rendelési adatok

Rendelés száma	484035 E
GTIN	4045197212450
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült **beállító gyűrűk** (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. **A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva.** A furat gyártói tűrése JS4.

Szabvány:

Nach **DIN 2250 C.**

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3,001 – 3,499

B típus = 3,501 – 14,999

C típus = 15,001 – 19,999

D típus = 20,001 – 24,999

E típus = 25,001 – 31,999

F típus = 32,001 – 39,999

G típus = 40,001 – 49,999

H típus = 50,001 – 59,999

I típus = 60,001 – 69,999

J típus = 70,001 – 79,999

K típus = 80,001 – 89,999

L típus = 90,001 – 99,999

Kérjük adja meg a pontos névleges méret \emptyset -t.

A köztes méretű gyűrűk csak **tizedes méretű** beállító gyűrűk!

Sima (egyenes) \emptyset -t lásd a 484030 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.

Rendelési példa \emptyset 10,002: 484035 sz. B 10,002.

Kerámia beállító gyűrűk teljes milliméter mérettel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Névleges méret	25,001 - 31,999 mm
Tűrésmező	JS
Szabvány	DIN 2250 C
Alapanyag	idomszeracél
A furat gyártási tűrése	JS4
Minőség	4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Beállító gyűrű

Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális \emptyset 50 mm	028400 50
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális \emptyset 50 mm	028470 50