


HOLEX**Csiszolótekercs, hengeres (A),80-as szemcse közepes, Csiszolótekercs Ø × csiszolótekercs hossz: 13X38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553880 13X38
GTIN	4045197524546
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszolótekercs feltekercselt **normál korund (A)** csiszolóvászonból állnak.
Hengeres alakú.

Alkalmazható:

Az 553835 sz.csiszolótekercs tartóhoz.

Alkalmazható:

Tartó befogó Ø × teljes hossz: 3×70

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Csiszolótekercs Ø	13 mm
Csiszolótekercs hossza	38 mm
Maximális fordulatszám	26000 min ⁻¹
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolótekercs alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszolóhenger

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszolótekercs tartó, szár Ø 6 mm Tartó-Øxteljes hossz
3X70 mm

553835 3X70