

**Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm, Fej Ø×fejhossz: 15X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	36000 min <sup>-1</sup>
Minimális fordulatszám	25000 min <sup>-1</sup>
Fej Ø	15 mm
Fejhossz	30 mm
Alak leírása	hengeres
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó

