


HOLEX**Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm, Fej Ø×fejhossz: 10X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Műszaki leírás

Minimális fordulatszám	38000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	55000 min ⁻¹
Fej Ø	10 mm
Fejhossz	20 mm
Alak leírása	hengeres
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó

