

HOLEX**Csiszológyűrű, kúpos (A), 40-es szemcse durva, Legnagyobb hüvely-
Ø×hüvelyszélesség: 20X63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553850 20X63
GTIN	4045197240576
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással.

Normál korund (A) univerzális csiszolási munkákhoz.

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Alkalmazható:

Az 553830 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

Legnagyobb hüvely Ø	20 mm
Hüvely szélessége	63 mm
Szemcsézet	40
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Hüvely alakja	kúpos
Termék fajtája	Csiszológyűrű

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár Ø 6 mm
Legnagyobb Ø×fejhossz 20X63 mm

553830 20X63