

FAHRION®
FAHREZEUGE UND WERKZEUGE

Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P, BT 40 A = 75, CP típus ER-hez: 16AD



Rendelési adatok

Rendelés száma	302884 16AD
GTIN	2050001921970
Árucikk kategória	33F

Leírás

Kivitel:

- **Köszörült külső és belső kúp.**
- **Körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm.**
- **Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.**
- **Rezgéscsillapító a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.**
- **Alternatívaként tömítés nélkül a 309655 sz. CP ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként CP ER felfogó anyával a 309665 sz. HP tömítőgyűrűkhöz a 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrűkkel (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).**

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításakor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.

Tartalom:

Felfogó anya és tömítőgyűrű nélkül.

Különleges tartozék:

308760 – 308806 sz. kúpvonócsap (AB), 308820 – 308835 sz. AB szorítókulcs, 309368 – 309378 sz. precíziós ER-szorítópatron HP-hez és 309402 – 309418 sz. menetfúróhoz (Horex-hez nem), 309655; 309665 sz. ER CP felfogó anya, 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrű. 309754; 309756 sz. CP görgőkulcs.

Figyelem:

- **A CP befogó csak névleges Ø-t fog be h10 szár Ø tűrésig.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Alak: AD

ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval: $\leq 6 \mu\text{m}$

HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval: $\leq 3 \mu\text{m}$

Befogási tartomány: 1 - 10 mm

Külső Ø D: 30 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	30 mm
Alak	AD
CP típus ER-hez	16AD
Befogási tartomány	1 - 10 mm
Sorozat	Centro P
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval	$\leq 3 \mu\text{m}$
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval	$\leq 6 \mu\text{m}$
Befogó	BT 40 A = 75
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron készlet HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 1 mm	309666 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
CP görgőkulcs nyomatékulcshez Típus 16	309756 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
	308812 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308630 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 40

308810 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308802 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm

309370 2

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7
mm

309371 7

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10
mm

309371 10

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm

309370 8

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm

309370 10

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 7 mm

309404 7

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm

309370 4

CP görgőkulcs Típus 16

309754 16

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø
(1 mm emelkedéssel) 2 mm

309666 2

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 7 mm

309402 7

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 8 mm

309404 8

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron készlet HP tömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
	309372 8

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm

309370 7

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

309371 3

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm

309370 9