


**HOLEX****Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm, Fej Ø×fejhossz: 22X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	26000 min <sup>-1</sup>
Minimális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>
Fej Ø	22 mm
Fejhossz	20 mm
Alak leírása	hengeres
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó

