

Garant**VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC ±0,003: 12,03mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 121201 12,03 |
| GTIN | 4045197857910 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:**

Spirális precíziós fúró műanyagokhoz. Az **1 élű geometria** miatti **önközpontosítás** az **alpméret maximális betartását** eredményezi. **Polírozott** forgácshornok az **optimális forgácselvezetéshez**. Az **IT7 tűréstartomány betartása** bemenő Ø-től a kimenő Ø-ig a **speciális csúcskialakítás** következtében lehetséges.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **121201 + 129100HB számmal** rendelje meg.

HE alak: a **121201 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Teljes hossz L | 118 mm |
| Ajánlott Maximális furatmélység L_2 | 53 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Szár Ø D_s | 12 mm |
| Névleges Ø D_c | 12,03 mm |
| Tűrés névleges Ø | ± 0,003 |
| Előtolás f PEEK-ban | 0,25 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza L_c | 71 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |

| | |
|----------------|-----------------|
| Szerszámanyag | VHM |
| Kivitel | 5xD |
| Csúcsszög | 120 fok |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| belső hűtés | nem |
| Semi-Standard | igen |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|
| PMMA Akрил | alkalmas | 30 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 50 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 50 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 50 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 50 m/min | N |
| PVDF GF20 | feltételesen alkalmas | 60 m/min | N |
| POM GF25 | feltételesen alkalmas | 60 m/min | N |
| PA 66 GF30 | feltételesen alkalmas | 60 m/min | N |
| PEEK GF30 | feltételesen alkalmas | 50 m/min | N |
| PTFE CF25 | feltételesen alkalmas | 40 m/min | N |
| PEEK CF30 | feltételesen alkalmas | 40 m/min | N |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HE | 129100 HE |
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |

