


HOLEX**Csiszológyűrű (A) 150-es szemcse finom, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 30X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553740 30X30
GTIN	4045197240446
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel-/ lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

Normál korund (A).**Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	150
Tekercsmag Ø	30 mm
Hüvely szélessége	30 mm

Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszológyűrű

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Øxfejhossz 30X30 mm

553600 30X30