

**VHM sorjázó 90°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208097 16
GTIN	4045197858702
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Tűrés: **S méret** = $\pm 0,1$ mm, csúcsszög ± 10 szögperc.

Felhasználás:

Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Méret S	11,2 mm
Teljes hossz L	80 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,08 mm
Vágóél Ø D_c	16 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Fogak száma Z	4
Sarokletörés szöge	45 fok
Élletörő marás	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N

Tűrés névleges Ø	h6
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------