

Garant**VHM sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	208105 2
GTIN	4045197858719
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Tűrés: **S méret = $\pm 0,1$ mm, csúcsszög ± 10 szögperc.**

Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó.

Felhasználás:Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	3
Szár Ø D _s	3 mm
Vágóél Ø D _c	2 mm
Teljes hossz L	50 mm
Méret S	1,4 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Előtolás f _z acélban < 900 N/mm ²	0,01 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Élletörő marás	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

