

**VHM sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208107 3
GTIN	4045197858801
Árucikk kategória	12X

**Leírás****Kivitel:**

Tűrés: **S méret** =  $\pm 0,1$  mm, **csúcsszög**  $\pm 10$  szögperc.

**Felhasználás:**

Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

**Műszaki leírás**

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Teljes hossz L	38 mm
Fogak száma Z	3
Méret S	2,1 mm
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Élletörő marás	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N

Tűrés névleges Ø	h6
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sorjázó

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		