

Garant**VHM élettörő maró 60°, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 208065 5 |
| GTIN | 4045197859587 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:****Tűrés:** Csúcsszög $\pm 1^\circ$.**Felhasználás:**

- Sülyesztés
- Élettörés

Figyelem:**HB** alak: a **208068 számmal** rendelje meg.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Fogak száma Z | 2 |
| Teljes hossz L | 57 mm |
| Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm |
| Vágóél Ø D_c | 5 mm |
| Szár Ø D_s | 6 mm |
| Élhossz L_c | 13 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| Sarokletörés szöge | 60 fok |
| Élettörő marás | 30 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|--|----------------------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Tűrés névleges \emptyset | e8 |
| Spirálszög | 30 fok |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,5 \times D$ szélezésnél |
| Kúpsüllyesztő csúcshöszög | 60 fok |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Élletörő maró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 180 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 105 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 55 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 55 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|

