

**HOLEX****Csiszológyűrű (ZA) 80-as szemcse közepes, Hüvely Øxhüvely szélesség: 22X20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 553780 22X20  |
| GTIN              | 4045197240514 |
| Árucikk kategória | 52E           |

**Leírás****Kivitel:**

**A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

**Cirkonkorund (ZA).****Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

**Alkalmazható:**

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

**Műszaki leírás**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tekercsmag Ø      | 22 mm |
| Hüvely szélessége | 20 mm |
| Szemcsézet        | 80    |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Finomsági fok                 | közepes       |
| Csiszolóanyag                 | Cirkon korund |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA            |
| Hüvely alakja                 | hengeres      |
| Termék fajtája                | Csiszológyűrű |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 22X20 mm

553600 22X20