

HOLEX**Csiszológyűrű (ZA) 80-as szemcse közepes, Hüvely Øxhüvely szélesség:
30X20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 553780 30X20 |
| GTIN | 4045197287458 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható. Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

Cirkonkorund (ZA).**Felhasználás:**

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|-------|
| Szemcsézet | 80 |
| Tekercsmag Ø | 30 mm |
| Hüvely szélessége | 20 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Finomsági fok | közepes |
| Csiszolóanyag | Cirkon korund |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Hüvely alakja | hengeres |
| Termék fajtája | Csiszológyűrű |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 30X20 mm

553600 30X20