

**HOLEX****HOLEX Pro vágótárcsa „2 in 1“, Tárcsa Ø: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563500 230
GTIN	4045197593177
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:****Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz.**

Könnyen vág és stabil.

**Felhasználás:**Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s<sub>v</sub> forgácsoló sebességgel.**Specifikáció:****A30Q-BF.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

**Műszaki leírás**

Alak leírása	egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsaszélesség	2,5 mm

Alak	41
Specifikáció	A30Q-BF
Tárcsa Ø	230 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 - 12,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------