

HOLEX**Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár Ø 6 mm, Legnagyobb Ø×fejhossz: 20X63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Műszaki leírás

Max. Ø	20 mm
Legkisebb Ø	14 mm
Maximális fordulatszám	21000 min ⁻¹
Fej Ø	5 mm
Fejhossz	63 mm
Alak leírása	kúpos
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó