

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, Ø D / Zeff: 50/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

### Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.. 130708
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	80 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	59 mm
Váltólapka csavar készlet	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Felfogó furat Ø	27 mm

Effektív élek száma $Z_{eff}$	4
Sorozat	Power Tang
Váltólapkák száma	20
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219882
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP