

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	28 mm
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	MCLNR/L 2020K12
Alátétlapka	259031 22
Csavar alátétlapkához	259025 6
Teljes hossz L	125 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szárméret	20 mm
Szorítóköröm	259038 4
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 22	259031 22
Csavar alátétlapkához Típus 6	259025 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500