

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: C1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 C1020
GTIN	4045197156082
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Legömbölyített henger alak** (WRC)**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	C1020
Fej Ø	10 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámananyag	HSS

Termék fajtája

Turbómaró