

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L ₁	33 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Szorítóköröm	259038 4
Alátétlapka	259031 22
Szárméret	25 mm
Csavar alátétlapkához	259025 6
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Kés ISO kódja	MCLNR/L 2525M12
Működő szélesség L ₄	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 22	259031 22
Csavar alátétlapkához Típus 6	259025 6
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500