

**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szorítóköröm	259038 4
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka	259031 23
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Kés ISO kódja	MCLNR/L 2525M16
Csavar alátétlapkához	259025 7
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 7	259025 7
Alátétlapka Típus 23	259031 23
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500