

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 23
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Fejhossz L ₁	34 mm
Csavar alátétlapkához	259025 7
Szárméret	32 mm
Kés ISO kódja	MCLNR/L 3232P16
Teljes hossz L	170 mm
Szorítóköröm	259038 4
Működő szélesség L ₄	40 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 23	259031 23
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Csavar alátétlapkához Típus 7	259025 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500