

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Lapkaméret	12 mm
Szorítóköröm	259038 4
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Kés ISO kódja	MCLNR/L 2020K12
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Csavar alátétlapkához	259025 6
Alátétlapka	259031 22
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítóköröm Típus 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Csavar alátétlapkához Típus 6	259025 6
Alátétlapka Típus 22	259031 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500