

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	25 mm
Csavar alátétlapkához	259025 6
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Kés ISO kódja	MCLNR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm
Szorítóköröm	259038 4
Alátétlapka	259031 22
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
Csavar alátétlapkához Típus 6	259025 6
Alátétlapka Típus 22	259031 22
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500