

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Kés ISO kódja	MCLNR/L 3232P16
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Alátétlapka	259031 23
Csavar alátétlapkához	259025 7
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 4
Szárméret	32 mm
Fejhossz L ₁	34 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 23	259031 23
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 7	259025 7
Szorítóköröm Típus 4	259038 4
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500