

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 24
Működő szélesség L ₄	40 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 5
Szorítóköröm	259038 5
Csavar alátétlapkához	259025 8
Lapkaméret	19 mm
Kés ISO kódja	MCLNR/L 3232P19
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Szorítóköröm Típus 5	259038 5
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Csavar szorítókörömhöz Típus 5	259021 5
Alátétlapka Típus 24	259031 24
Csavar alátétlapkához Típus 8	259025 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600