

HOLEX**Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár Ø 6 mm, Legnagyobb Ø×fejhossz: 29X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Műszaki leírás

Max. Ø	29 mm
Legkisebb Ø	22 mm
Maximális fordulatszám	21000 min ⁻¹
Fej Ø	5 mm
Fejhossz	30 mm
Alak leírása	kúpos
Szár Ø	6 mm
Hordozóanyag	rugalmas gumitest
Termék fajtája	Csiszológyűrű tartó

